


PARA CABEZA MAGNETICA
 PUENTEAR CONTACTO [1]

PARA CABEZA CERAMICA
 PUENTEAR CONTACTOS [1 Y 3]




10 30
 50 40
 PICK UP
 CONECTOR
 ENTRADA

MICROFONO

10 30
 50 40
 PUENTEAR CONTACTOS
 1 Y 3

- MX CERAMICO
- 1/2 W
 - 1/4 W
 - 1 W
 - 5 W
 - 10k
 - 20k
 - 35k
 - 50k
 - 50k
- 01-010, 017-015 = 1N 4118
 011, 016, 017 = 1N 4004
 012, 016 = 2N 22

FAMARESA SE RESERVA EL DERECHO DE CUALQUIER MODIFICACION TECNICA



AMPLIFICADOR **50M**
PRESTIGE 160S

CI. NIEMRO, 7 TORREJON DE ARDOZ (MADRID)